



Clește frontal TwinGrip® fostatat, cu manșoane de prindere, Lungimea totală: 200mm



Date comandă

Numărul de comandă	705993 200
GTIN	4003773087250
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Formă specială a capului, foarte subțire, pentru aplicații în spații înguste. **Articulație introdusă** (= ghidaj dublu) și protecție la prindere împotriva rănirii prin strivire. Reglare fină a detentei prin intermediul butonului încărcat cu arc pentru reglarea precisă a întinderii. Funcție de prindere frontală și funcție de prindere laterală. Clește negru atramentat, cap polizat, dinți căliți suplimentar inductiv (cca 61 HRC).

Mânere cu manșoane din mai multe componente și interfață KNIPEXtend.

Aplicație:

Apucare frontală sigură, inclusiv a pieselor de prelucrat plate, datorită sistemului în trei puncte. Apucarea, strângerea și desfacerea capetelor de șuruburi, inclusiv cele îmbunătățite, precum și a bolțurilor și șuruburilor uzate.

Material:

Oțel electric crom-vanadiu, forjat în matriță.

Descriere tehnică

Lungimea totală	200 mm
Serie	TwinGrip®
Număr de opritoare cu reglare fină	5
Deschidere pentru hexagon	22 mm
Lățimea bacurilor	11 mm
Deschidere pentru țevi	7/8 inch

Fișă de date

Lungimea fălcilor	27 mm
Model de	Sistem în 3 puncte
Mâner	îmbrăcate în plastic
Material	Oțel electric crom-vanadiu
Tip produs	Clește de prindere pentru țevă