

Garant**Nivelă cu bulă cu magnet comutabil, Lungime: 600mm****Date comandă**

Numărul de comandă	467010 600
GTIN	4069515051125
Clasa articolului	41H

Descriere**Execuție:**

Profil din aluminiu eloxat, stabil. Suprafață de măsurare plană și **prismatică. Magnetul comutabil** acționează asupra suprafețelor plane și de ex. **și asupra țevilor**. Fiolele cu bulă în carcasă transparentă cu efect de lupă asigură vizibilitatea nedistorsionată a bulelor de aer. Nivelă verticală cu bulă de aer ușor de citit chiar și de sus. **Eroare toleranță la măsurarea pe tavan: 0,5 mm/m**. Cu doi magneți comutabili separat.

Igeltext:

Întrerupător magnetic

Fiolă frontală cu bulă de aer

lizibilă practic din orice poziție.

Descriere tehnică

Eroare de toleranță în poziția normală	0,5 mm/m
Lungime	600 mm
Magnet	comutabilă
Tip produs	Nivelă cu bulă