

**HOLEX****Lamă trapezoidală, HSS Co 10, Înălțimexlățime: 12X3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	295080 12X3
GTIN	4045197271402
Clasa articolului	22E

**Descriere****Execuție:**

Bare din oțel rapid rectificate pătrate și rotunde.

Înălțime și lățime: Toleranță **h14. HSS-Co 10** (10 % cobalt).

**Cuțite de strunjit trapezoidale, conform DIN 4964 Forma E.**

**Aplicație:**

Pentru strunjire, găurire, gravare etc.; recomandate ca material brut pentru fabricarea de oțeluri profilate.

**Descriere tehnică**

Lățime	3 mm
Lungime	160 mm
Înălțime	12 mm
Materialul sculei	HSS Co 10
Tip produs	Lame din oțel rapid