

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 12/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260922 12/11
GTIN	4045197653437
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	9 mm
Cod ISO Suport	AH12M STFPCR/L11
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	14 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungime cap L_1	20 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	150 mm
Înălțime de strângere L_2	11 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Ø cozii D_s	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500