

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260922 20/11
GTIN	4045197653451
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	13 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	23 mm
Lungime cap L_1	32 mm
Cod ISO Suport	AH20R STFCL/L11
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L_2	18 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Ø cozii D_s	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500