

**atlas®**

**Pantofi verde/alb Runner 75 ESD, S1P, Mărimi de încălțăminte: conform UE: 37**



## Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 092010 37     |
| GTIN               | 4043692450780 |
| Clasa articolului  | 09B           |

## Descriere

### Execuție:

Runner 75 ESD S1P

- **Material superior din PET din fibre REPREEVE®.**
- **Reglare permanentă și activă a umidității datorită căptușelii funcționale aktiv-X.**
- **Rezistență la penetrare fără metal cu talpă intermediară XP®.**
- **Vârf din oțel.**
- **MPU® REBOUND SYSTEM, talpă interioară cu eliberare de presiune și tehnologie de talpă receptivă.**
- **Concept clima-stream® pentru o respirabilitate maximă în pantofi.**
- **Echipare ESD.**

### Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

## Descriere tehnică

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Culoarea                     | verde/alb |
| Clasa de protecție           | S1P       |
| Material bombeu de protecție | Oțel      |
| Sex                          | Bărbați   |

## Fișă de date

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Mărimea încălțărilor UE       | 37                                                         |
| Standard                      | Furnizarea de branțuri, tip testat conform DGUV Regula 191 |
| Serie                         | RUNNER                                                     |
| Protecție contra străpungerii | Textil                                                     |
| Caracteristici                | rezistent la combustibil                                   |
| caracteristică electrostatică | EGB/ESD                                                    |
| Proprietatea tălpii           | Talpă Rebound                                              |
| Tip produs                    | Pantofi de protecție                                       |