



### Sandale, negru VD 711 ESD, S1 XB, Mărimi de încălțăminte conform UE: 46



#### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 092614 46     |
| GTIN               | 4044348753538 |
| Clasa articolului  | 09C           |

#### Descriere

##### Execuție:

Sandală de protecție din gama **VARIO DYNAMICS**, cu închidere cu scai și material superior din material textil funcțional cu pori deschiși. Cu **amortizare SECURA VARIO® la călcâi**.

- **Căptușeală funcțională care lasă pielea să respire.**
- **Elemente reflectorizante de siguranță.**
- **Talpă interioară din piele naturală.**
- **Pingea TPU Athletics ESD, gri-argintie.**
- **Branț confortabil ERGO-SOFT ESD.**
- **Protecție împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).**

##### Standard:

EN ISO 20345:2022 S1 SR

Furnizarea de branțuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

##### Notă:

Model normal NB la Cod 092613.

#### Descriere tehnică

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Material bombeu de protecție | Aluminiu |
| Serie                        | VD       |
| Mărimea încălțărilor UE      | 46       |

## Fișă de date

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sex                           | Bărbați                                                    |
| Caracteristici                | Amortizare Vario®                                          |
| Standard                      | Furnizarea de branțuri, tip testat conform DGUV Regula 191 |
| Clasa de protecție            | S1                                                         |
| Culoarea                      | negru                                                      |
| caracteristică electrostatică | ESD                                                        |
| Tip produs                    | Sandale de protecție                                       |