

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 10/11 mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260923 10/11 |
| GTIN | 4045197653475 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------------------------|
| Mărimea plăcuței | 11 mm |
| Decalaj central L ₃ | 7 mm |
| Ø minim al găurii prelabile D _{min} | 12 mm |
| Lungime cap L ₁ | 16 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | TC.. 1102.. |
| Cod ISO Suport | AH10K STFCL/L11 |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 7 |
| Lungimea totală L | 125 mm |
| Înălțime de strângere L ₂ | 9 mm |
| Unghi de reglare κ | 90 grad |
| Ø cozii D _s | 10 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 5×D |
| Materialul sculei | HSS |
| Răcire interioară | da |
| Utilizare | Strunjire longitudinală la interior |

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500