

Set ESD de echipare SMD, Număr de scule: 9**Date comandă**

Numărul de comandă	973231 9
GTIN	2050002124196
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură ESD. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport ESD din spumă dură gol Cod 973200 Ref. 973231: 1 buc.
GARANT Clește ESD cu tăiere laterală pentru electronică Cod 726210 Ref. 125: 1 buc.
KNIPEX Clește ESD cu tăiere laterală pentru electronică Cod 726660 Ref. 125: 1 buc.
GARANT Clește ESD cu cioc pentru electronică Cod 727170 Ref. 140: 1 buc.
HOLEX Pensetă ESD ascuțită Cod 727520 Ref. AMB: 1 buc.
HOLEX Pensetă ESD boantă Cod 727580 Ref. AMB: 1 buc.
HOLEX Pensetă ESD cu vârf îngust Cod 727600 Ref. AMB: 1 buc.
Cuțit de precizie cu lamă, tip P2A Nr. 845350 Gr. P2A: 1 buc.
Set lame de precizie 100 piese nr. 845355 mărimea 50: 1 buc.
Capac de protecție pentru mâner de precizie Cod 845335: 1 buc.

Descriere tehnică

Execuție	cu set de scule
Număr de scule	9

Fișă de date

Adâncime	300 mm
Lățime	250 mm
Adâncime în G	12
Lățime în G	10
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	10×12
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Insertție din spumă dură

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/973231-9>