

**HOLEX****Cuțit pentru strunjit pe stânga conform DIN 4972 (ISO 2), P20/K25, Pătrat coadă: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	296225 16
GTIN	4045197518477
Clasa articolului	22E

**Descriere****Execuție:**

Echipat cu plăcuțe din carbură ascuțite cu diamant.

**Aplicație:**

P20/K25 pentru prelucrarea oțelului și fontei.

M20 pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

**Atenție:**

În cazul așchierii de degroșare și al așchierii întrerupte, tăișul trebuie ascuțit cu un ascuțitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

**Descriere tehnică**

Pătrat coadă	16 mm
Lungimea totală	110 mm
Materialul sculei	P20/K25
Tip produs	Cuțit pentru strunjit