

WEKEM®**Bandă de etanșare din teflon, 12 m, Tip: COARSE****Date comandă**

Numărul de comandă	083319 COARSE
GTIN	4260205360033
Clasa articolului	08G

Descriere**Execuție:**

Substanțele de etanșare înlocuiesc cânepa, benzile de etanșare și pastele, sunt rezistente la gaze, lichide, aer, apă, uleiuri, hidrocarburi și numeroase produse chimice. **Contactul complet pe suprafețe** garantează etanșeită de **100 %**. Răsucirea sau corecturile pozițiilor sunt posibile în orice moment cu o unealtă obișnuită, înaintea întăririi. Resturile de substanțe de etanșare nu înfundă filtrele și supapele.

Aplicație:

Bandă de etanșare pentru filet din PTFE GRR, se poate utiliza pentru: aer, apă, azot, gaz până la max. 7 bar, propan, butan, amoniac, hidrogen, oxigen, solvent, acizi, leșii, combustibili, agenți de răcire, vapori în funcție de mediu, conductă și dimensiunea filetului, se poate folosi până la cca. 170 bar (sunt necesare teste individuale).

Notă:

Părțile filetului se curăță cu soluție de curățare universală Cod 083391 și Cod 083392 înaintea aplicării substanței de etanșare.

Descriere tehnică

Pentru tip filet	grosier
------------------	---------

Grosime	0,1 mm
Lățime	12 mm
Denumirea producătorului	GRp
Lungime	12 m
Temperatură de depozitare	20 °C
Culoarea	alb
Intervalul de temperatură	-240 °C
Valabilitate de la data producției	60 lună
Bază chimică	Politetrafluoroetilenă (PTFE)
Caracteristici	ignifuge
Caracteristici	fără lipire
Caracteristici	incasabile
Caracteristici nume produs	12 m
Tip produs	Bandă de etanșare