

Garant**Minibară din carbură pentru strunjire interioară, pe dreapta, Lungime activă L1 / mărimea plăcuței d: 30/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	270006 30/6
GTIN	4045197560025
Clasa articolului	21V

Descriere**Execuție:**

Coadă din carbură, cu cap de oțel brazat și locaș călit pentru plăcuțe.

- **Plăcuță din carbură cu fixare cu filet frontală, transmisie a forței prin formă cu ajutorul danturii frontale.**
- **Schimbare simplă a plăcuței.**

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	30 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	279815 10
Mărimea plăcuței	06 mm
Lungimea totală L	90,5 mm
Înălțime de strângere L ₂	11,5 mm
Ø cozii D _s	12 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub de strângere Tip 10	279815 10
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500