

HOLEX**Cuțit de strunjit ascuțit, drept neutru conform DIN 4955, HSS E, Pătrat coadă: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	296500 20
GTIN	4045197189615
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Toate dimensiunile **sudate**.

Aplicație:

Utilizare universală, viteze medii de așchiere.

HSS/E – Pentru toate tipurile de strunguri, pentru producție individuală și în serie. Aceste cuțite de strunjit au o putere de tăiere mare și sunt rezistente la rupere, chiar și la folosire la adâncimi mari, la așchiere întreruptă sau la materiale cu rezistență ridicată.

Descriere tehnică

Pătrat coadă	20 mm
Lungimea totală	160 mm
Materialul sculei	HSS E
Tip produs	Cuțit pentru strunjit