

**HOLEX****Cuțit de strunjit lateral pe dreapta conform DIN 4960, HSS E, Pătrat coadă:  
12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	296800 12
GTIN	4045197189974
Clasa articolului	22E

**Descriere****Execuție:**

Toate dimensiunile **sudate**.

**Aplicație:**

Utilizare universală, viteze medii de aşchiere.

**HSS/E** – Pentru toate tipurile de strunguri, pentru producție individuală și în serie. Aceste cuțite de strunjit au o putere de tăiere mare și sunt rezistente la rupere, chiar și la folosire la adâncimi mari, la aşchiere întreruptă sau la materiale cu rezistență ridicată.

**Descriere tehnică**

Pătrat coadă	12 mm
Lungimea totală	110 mm
Materialul sculei	HSS E
Tip produs	Cuțit pentru strunjit