

**Garant****Minibară din carbură pentru strunjire interioară, pe dreapta, Lungime activă L1 / mărimea plăcuței d: 50/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	270006 50/6
GTIN	4045197560032
Clasa articolului	21V

**Descriere****Execuție:**

Coadă din carbură, cu cap de oțel brazat și locaș călit pentru plăcuțe.

- **Plăcuță din carbură cu fixare cu filet frontală, transmisie a forței prin formă cu ajutorul danturii frontale.**
- **Schimbare simplă a plăcuței.**

**Notă:**

**Doar** pentru strunjire interioară și teșire!

**Descriere tehnică**

Lungime cap L <sub>1</sub>	50 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	279815 10
Mărimea plăcuței	06 mm
Lungimea totală L	115 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	11,5 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	12 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurub de strângere Tip 10	279815 10
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500