



## Cuțit de strunjit pe interior pe dreapta conform DIN 4954, HSS E, Ø cozii: 16Rmm



### Date comandă

Numărul de comandă	296400 16R
GTIN	4045197189271
Clasa articolului	22E

### Descriere

#### Execuție:

Toate dimensiunile **sudate**.

#### Aplicație:

Utilizare universală, viteze medii de aşchiere.

**HSS/E** – Pentru toate tipurile de strunguri, pentru producție individuală și în serie. Aceste cuțite de strunjit au o putere de tăiere mare și sunt rezistente la rupere, chiar și la folosire la adâncimi mari, la aşchiere întreruptă sau la materiale cu rezistență ridicată.

### Descriere tehnică

Pentru găuri cu Ø de la	30 mm
Ø cozii	16 mm
Lungimea totală	220 mm
Materialul sculei	HSS E
Tip produs	Cuțit pentru strunjit