

**Garant****TC.T 110204, Categorie: HB7020**

### Date comandă

Numărul de comandă	260982 HB7020
GTIN	4045197699787
Clasa articolului	21G

### Descriere

TC.T 110204 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 350 m/min

### Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de așchii	SM
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Categorie	HB7020

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110204
Numărul de schimbări / tășuri	3
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire