

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 12/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260935 12/11
GTIN	4045197653598
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Lungime cap L_1	26,5 mm
Decalaj central L_3	9 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Cod ISO Suport	A12L STFCCR/L11
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	140 mm
Înălțime de strângere L_2	11 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Ø cozii D_s	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500