

Garant

**Micro-cuțit pentru canelare interioară, pe stânga, L1 = 10 mm, Ø Dmin / W:
5,2/1 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	270320 5,2/1
GTIN	4045197466860
Clasa articolului	21I

Descriere**Aplicație:**

Pentru suporturi de tășuri Cod 270200 – 270204.

Descriere tehnică

Ø cozii d	5 mm
Distanță între centrele vârfurilor L ₃	2,5 mm
Ø minim D _{min}	5,2 mm
Adâncime maximă de aşchiere t _{max}	1 mm
Lungime activă L ₁	10 mm
Caracteristici nume produs	L ₁ = 10 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	250 m/min	N
Aluminiu (cu aşchii scurte)	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	200 m/min	N

Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	30 m/min	S
GG(G)	recomandat	90 m/min	K
CuZn	recomandat	150 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
înterupt	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		