



## Lanternă Vizion 2 de frunte, cu LED, cu protecție la explozie Cu baterie, Tip: 1



### Date comandă

Numărul de comandă	081519 1
GTIN	327005170102
Clasa articolului	08C

### Descriere

#### Execuție:

Lanternă de frunte protejată împotriva exploziilor, verificată conform directivei ATEX în vigoare. Lanternă de frunte cu LED, ușoară, plată. Iluminare optimă datorită unghiului reglabil al fasciculului, 3 niveluri de iluminat și 3 forme de fascicul la alegere. Modul LED detașabil pentru utilizare ca lumină de parcare/lumină de lucru. Cu bandă de cauciuc antialunecare pentru cască (banda textilă este opțională).

#### Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Inclusiv baterii – (3× AAA).

### Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Cu baterii
Ø cap	45 mm
Zonă ATEX	zona 0
Zonă ATEX	Zona 21
Distanță de iluminare	60 m
Denumirea producătorului	Vizion 2

Flux luminos	60 - 250 lm
Tip de baterii	Micro, AAA
Culoarea carcasei	galben
Număr de baterii incluse	3
Durata de iluminare	3,5 - 30 h
Greutate	113 g
Clasă de protecție IP	IP 67
Structură chimică	Alcalin-Mangan
reîncărcabilă	nu
Iluminare cu intensitate variabilă	nu
Proprietatea dispozitivului	Recomandat pentru zona EX
Tip produs	Lanternă de frunte

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081551 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081553 LR3
Baterii litiu-metal Dimensiune internațională LR3	081559 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081552 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081554 LR3