

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261108 20/16
GTIN	4045197655783
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	SVJBR/L 2020K16
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Mărime coadă	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1604..
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Lungime cap L ₁	30 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Mărimea plăcuței	16 mm
Portplăcuță	269005 8
Lungimea totală L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Portplăcuță Tip 8	269005 8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500