

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261106 25/16
GTIN	4045197655707
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

șurub pentru portplăcuță	269013 2
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Cod ISO Suport	SVHBR/L 2525M16
Mărime coadă	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1604..
Lungime cap L ₁	21 mm
Portplăcuță	269005 8
Mărimea plăcuței	16 mm
Lungimea totală L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 8

269005 8

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22

269028 22

Șurub pentru portplăcuță Tip 2

269013 2

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2

269028 2

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500