

**Portsculă cu prindere SK Forma AD, SK 40 scurt, Ø de strângere D1: 16mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 300200 16     |
| GTIN               | 4045197143662 |
| Clasa articolului  | 32A           |

**Descriere****Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Ø de prindere D <sub>1</sub>            | 16 mm                            |
| Lungime activă dimensiune A             | 63 mm                            |
| Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16                               |
| Ø exterior D                            | 48 mm                            |
| Suport                                  | SK 40 scurt                      |
| Standard                                | DIN 6359                         |
| Normă pentru suport                     | ISO 7388-1                       |
| Forma                                   | AD                               |
| Calitatea echilibrării G la turația     | G 6,3 la 18000 min <sup>-1</sup> |

## Fișă de date

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Concentricitate       | $\leq 3 \mu\text{m}$            |
| Strategie de aşchiere | HPC                             |
| Tip produs            | Portsculă cu prindere pe con SK |

### Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/300200-16>