

**Garant****Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261109 20/16
GTIN	4045197655813
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	16 mm
Mărime coadă	20 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	30 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1604..
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Portplăcuță	269005 8
Cod ISO Suport	SVJBR/L 2020K16
Lungimea totală L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

### Accesorii

Portplăcuță Tip 8

269005 8

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2

269028 2

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22

269028 22

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurub pentru portplăcuță Tip 2

269013 2

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500