

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261109 25/16
GTIN	4045197653642
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Mărime coadă	25 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1604..
Lungime cap L ₁	33 mm
Portplăcuță	269005 8
Cod ISO Suport	SVJBR/L 2525M16
Lungimea totală L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Portplăcuță Tip 8	269005 8
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500