



Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 16/11 mm



Date comandă

Numărul de comandă	261121 16/11
GTIN	4960664585564
Clasa articolului	25U

Descriere

Execuție:

Canal hidrodinamic pentru evacuarea îmbunătățită a așchiilor, tendință redusă de vibrare și prelucrare stabilă.

Răcire interioară: da

Ø cozii D_s : 16 mm

Cod ISO Suport: A16Q SVUBR/L11

Fixare tip: 16 mm

Unghi de reglare κ : 93 grad

Plăcuță amovibilă compatibilă: VB.. 1103..

Ø minim al găurii prelabile D_{min} : 20 mm

Descriere tehnică

Fixare tip	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Mărimea plăcuței	11 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	20 mm
Lungime activă L_1	65 mm
Decalaj central L_3	16 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269022 6
Cod ISO Suport	A16Q SVUBR/L11
Lungimea totală L	180 mm
Înălțime de strângere L_2	15 mm

Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D_s	16 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Standard	DIN 8024
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub de strângere	269409
Șurub de strângere Tip 6	269022 6