

Garant
Micro-cuțit de canelare interioară, pe dreapta, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W: 5,2/1 mm

Date comandă

Numărul de comandă	270370 5,2/1
GTIN	4045197467317
Clasa articolului	21I

Descriere

Micro-cuțit de canelare interioară, pe dreapta 5,2/1 mmØ cozii d: 5 mm

Distanță între centrele vârfurilor L_3 : 2,45 mm

Adâncime maximă de așchiere t_{max} : 0,7 mm

Adâncime plană de canelare t: 0,3 mm

Descriere tehnică

Distanță între centrele vârfurilor L_3	2,45 mm
Ø minim D_{min}	5,2 mm
Adâncime maximă de așchiere t_{max}	0,7 mm
Ø cozii d	5 mm
Adâncime plană de canelare t	0,3 mm
Lungime activă L_1	15 mm
Caracteristici nume produs	$L_1 = 15$ mm