

Garant
Micro-cuțit de canelare interioară, pe dreapta, L₁ = 20 mm, Ø D_{min} / W: 5,2/1 mm

Date comandă

Numărul de comandă	270372 5,2/1
GTIN	4045197467324
Clasa articolului	211

Descriere

Micro-cuțit de canelare interioară, pe dreapta 5,2/1 mm Ø cozii d: 5 mm

Distanță între centrele vârfurilor L₃: 2,45 mm

Adâncime maximă de așchiere t_{max}: 0,7 mm

Adâncime plană de canelare t: 0,3 mm

Descriere tehnică

Distanță între centrele vârfurilor L ₃	2,45 mm
Ø cozii d	5 mm
Adâncime plană de canelare t	0,3 mm
Adâncime maximă de așchiere t _{max}	0,7 mm
Ø minim D _{min}	5,2 mm
Lungime activă L ₁	20 mm
Caracteristici nume produs	L ₁ = 20 mm