

Garant

Micro-cuțit pentru strunjire și teșire 45° interior pe dreapta, L1 = 15 mm, Ø Dmin: 4,2 mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	270396 4,2
GTIN	4045197588739
Clasa articolului	211

Descriere

Micro-cuțit pentru strunjire și teșire 45° interior pe dreapta 4,2 mmØ cozii d: 4 mm
Distanță între centrele vârfurilor L₃: 1,95 mm
Adâncime maximă de așchiere t_{max}: 0,75 mm
Rază R: 0,2 mm

Descriere tehnică

Distanță între centrele vârfurilor L ₃	1,95 mm
Adâncime maximă de așchiere t _{max}	0,75 mm
Ø minim D _{min}	4,2 mm
Ø cozii d	4 mm
Lungime activă L ₁	15 mm
Rază R	0,2 mm
Caracteristici nume produs	L ₁ = 15 mm