

**Garant****Micro-cuțit de canelare interioară, pe dreapta, L1 = 30 mm, Ø Dmin / W: 5,2/1 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	270376 5,2/1
GTIN	4045197467348
Clasa articolului	21I

**Descriere**

Micro-cuțit de canelare interioară, pe dreapta 5,2/1 mm Ø cozii d: 5 mm

Distanță între centrele vârfurilor  $L_3$ : 2,45 mm

Adâncime maximă de așchiere  $t_{max}$ : 0,7 mm

Adâncime plană de canelare t: 0,3 mm

**Descriere tehnică**

Adâncime plană de canelare t	0,3 mm
Distanță între centrele vârfurilor $L_3$	2,45 mm
Ø minim $D_{min}$	5,2 mm
Adâncime maximă de așchiere $t_{max}$	0,7 mm
Ø cozii d	5 mm
Lungime activă $L_1$	30 mm
Caracteristici nume produs	$L_1 = 30$ mm