

Lanț de ridicat 4 lanțuri, Lungime utilă: A2m



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 086448 A2 |
| GTIN | 4032378142361 |
| Clasa articolului | 08Y |

Descriere

Execuție:

Lanțuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociația profesională germană).

Zală foarte rezistentă pentru susținerea lanțului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanț vopsit negru.

Lanțuri de ridicat **care pot fi scurtate**. Lungimea lanțului poate fi redusă prin cârligul de scurtare cu cap tip furcă.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranță).

Descriere tehnică

| | |
|---|-----------------|
| Lungime utilă | 2 m |
| Ø lanțului | 13 mm |
| Capacitate portantă WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$ | 11200 kg |
| Capacitate portantă WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$ | 8000 kg |
| Tip produs | Lanț de ridicat |

