

Garant

Micro-cuțit pentru strunjire și teșire 45° interior pe stânga, L₁ = 15 mm, Ø D_{min}: 5,2 mm


Date comandă

Numărul de comandă	270398 5,2
GTIN	4045197588777
Clasa articolului	211

Descriere

Micro-cuțit pentru strunjire și teșire 45° interior pe stânga 5,2 mmØ cozii d: 5 mm
 Distanță între centrele vârfurilor L₃: 2,45 mm
 Adâncime maximă de așchiere t_{max}: 0,95 mm
 Rază R: 0,2 mm

Descriere tehnică

Distanță între centrele vârfurilor L ₃	2,45 mm
Ø cozii d	5 mm
Ø minim D _{min}	5,2 mm
Adâncime maximă de așchiere t _{max}	0,95 mm
Lungime activă L ₁	20 mm
Rază R	0,2 mm
Caracteristici nume produs	L ₁ = 15 mm