

Garant**Bară de alezat eco, pe dreapta, Ø DS: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273850 25
GTIN	4045197517494
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

GARANT Cuțit de strunjit cu canale interioare de răcire până la tăiș, pentru sisteme tip eco.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 273886.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de montaj.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil numai în combinație cu suportul GARANT eco-System Cod **317900 – 319886** și suportul GARANT de plăcuțe eco Cod **273880 – 273891**. Valorile tehnologice scad cu 30 % până la 50 % în funcție de situația de prindere.

Răcire interioară: da

Ø cozii D_s: 25 mm

Decalaj central L₃: 15 mm

Lungimea totală L: 200 mm

Șurub: 279815 9

Descriere tehnică

Șurub	279815 9
Decalaj central L ₃	15 mm
Lungimea totală L	200 mm
Ø cozii D _s	25 mm
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe dreapta

Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub de strângere	279910
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Șurub de strângere Tip 9	279815 9