

Garant**Bară de alezat eco, pe stânga, Ø DS: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273851 25
GTIN	4045197517517
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

GARANT Cuțit de strunjit cu canale interioare de răcire până la tăiș, pentru sisteme tip eco.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 273887.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de montaj.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil numai în combinație cu suportul GARANT eco-System Cod **317900 – 319886** și suportul GARANT de plăcuțe eco Cod **273880 – 273891**. Valorile tehnologice scad cu 30 % până la 50 % în funcție de situația de prindere.

Răcire interioară: da

Ø cozii D_s: 25 mm

Decalaj central L₃: 15 mm

Lungimea totală L: 200 mm

Șurub: 279815 9

Descriere tehnică

Decalaj central L ₃	15 mm
Șurub	279815 9
Lungimea totală L	200 mm
Ø cozii D _s	25 mm
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe stânga

Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub de strângere	279910
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Șurub de strângere Tip 9	279815 9