

Garant

Suport de plăcuțe tip eco convex pentru canelare frontală, pe dreapta, Ø gamei de canelare D1 / D2: 43/60mm


Date comandă

Numărul de comandă	273886 43/60
GTIN	4045197516480
Clasa articolului	21W

Descriere
Aplicație:

În combinație cu suporturile de prindere eco GARANT Cod **273840 – 273851**.

Atenție:

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Notă:

$D_1 = \emptyset$ minim pentru prima canelare / $D_2 = \emptyset$ maxim pentru prima canelare.

Răcire interioară: da

Lățime de canelare w: 3 mm

Adâncime maximă de așchiere t_{max} : 13 mm

Șurub de strângere: 279815 9

Descriere tehnică

Ø minim pentru canelarea 1 D_1	43 mm
Ø maxim pentru canelarea 1 D_2	60 mm
Adâncime maximă de așchiere t_{max}	13 mm
Serie	Eco
Șurub de strângere	279815 9
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da

Lățime de canelare w	3 mm
Tip produs	Suport de plăcuțe

Accesorii

Șurub de strângere	279910
Șurub de strângere Tip 9	279815 9