

Garant

**Plăcuță amovibilă WNMG cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7130-2,
Dimensiuni: 060404**



Date comandă

Numărul de comandă	GG2983 060404
GTIN	4067263094890
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2,75 mm
Numărul de schimbări / tășuri	6
Cuprins	252062 HB7130-2
Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Toleranță	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,55 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 mm/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060404
Strat de acoperire	acoperit
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	M

Fișă de date

Număr de bucăți	30
Categorie	HB7130-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2983 060404