

Garant**Plăcuță amovibilă VBMT cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7130-2,
Dimensiuni: 110304****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3559 110304
GTIN	4067263096993
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	1,75 mm
Aplicația principală	M
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Cuprins	261224 HB7130-2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 mm/min
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110304
Toleranță	M
Număr de bucăți	30

Fișă de date

Categorie	HB7130-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3559 110304