


Plăcuță amovibilă CCMT finisare 50 buc., HBT020, Dimensiuni: 060202

Date comandă

Numărul de comandă	GG3933 060202
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Cuprins	260082 HBT020
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	TiCN
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,15 mm
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 330 mm/min
Aplicația principală	P
Numărul de schimbări / tășuri	2
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Număr de bucăți	50

Fișă de date

Categorie	HBT020
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de așchii	PF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3933 060202