

Garant**Plăcuță amovibilă VCMT finisare 30 bucăți, HB7140-2, Dimensiuni: 110302****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3566 110302
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 mm/min
Adâncime de aşchiere $a_{p\min}$	0,15 mm
Adâncime de aşchiere $a_{p\max}$	1,75 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Strat de acoperire	acoperit
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 110302
Toleranță	M
Aplicația principală	M
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Cuprins	261364 HB7140-2

Fișă de date

Număr de bucăți	30
Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3566 110302