

Garant**Plăcuță amovibilă CNMG finisare 30 bucăți, HB7140-2, Dimensiuni: 09T304****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2902 09T304
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	03:25:00 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,25 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 mm/min
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T304
Aplicația principală	M
Strat de acoperire	acoperit
Număr de bucăți	30
Cuprins	250050 HB7140-2

Fișă de date

Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfârâmător de așchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2902 09T304