

**Plăcuță amovibilă CNMG degroșare 50 buc., HB7010-2, Dimensiuni: 120408****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2416 120408
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,55 mm
Cuprins	250322 HB7010-2
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	4,25 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 415 mm/min
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7010-2
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	SG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2416 120408
