

Garant**Plăcuță amovibilă CNMG degroșare 30 bucăți, HB7120-1, Referință: 120408****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2912 120408
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	04:25:00 mm
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 mm/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Aplicația principală	M
Cuprins	250322 HB7120-1
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,55 mm
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7120-1

Fișă de date

Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	VG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2912 120408