


Plăcuță amovibilă finisare SNMG 50 buc., HBT130, Dimensiuni: 120404

Date comandă

Numărul de comandă	GG3969 120404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Strat de acoperire	TiCN
Număr de bucăți	50
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 mm/min
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Avans f	0,15 - 0,45 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	8
Cuprins	251160 HBT130
Aplicația principală	M
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	04:25:00 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm

Fișă de date

Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de așchii	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3969 120404