

Garant**Plăcuță amovibilă CNMG degroșare 50 buc., HB7130-2, Dimensiuni: 120408****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2916 120408
GTIN	4067263094043
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,55 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 mm/min
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	04:25:00 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Număr de bucăți	50
Numărul de schimbări / tășuri	4
Aplicația principală	M
Materialul sculei	Carbură
Cuprins	250322 HB7130-2
Categorie	HB7130-2

Fișă de date

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	VG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2916 120408