

Garant**Plăcuță amovibilă CNMG degroșare 50 buc., HB7130-2, Dimensiuni: 160608****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2916 160608
GTIN	4067263094104
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	04:25:00 mm
Cuprins	250334 HB7130-2
Numărul de schimbări / tășuri	4
Număr de bucăți	50
Strat de acoperire	acoperit
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160612
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Aplicația principală	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 mm/min
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,55 mm
Rază la colț	1,2 mm

Fișă de date

Categorie	HB7130-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de aşchii	VG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2916 160608