

Garant**Plăcuță amovibilă DNMG finisare 50 buc., HB7130-2, Dimensiuni: 110404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2922 110404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	3,75 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Număr de bucăți	50
Cuprins	250652 HB7130-2
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 270 mm/min
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,25 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Fișă de date

Categorie	HB7130-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de așchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2922 110404