

Garant**Plăcuță amovibilă DNMG cu prelucrare medie 50 buc., HB7130-2, Dimensiuni: 110404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2928 110404
GTIN	4067263094241
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2,75 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 mm/min
Numărul de schimbări / tășuri	4
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Toleranță	M
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cuprins	250752 HB7130-2
Număr de bucăți	50

Fișă de date

Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Categorie	HB7130-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2928 110404