

Garant**RCG. Plăcuță amovibilă cu prelucrare medie 50 buc., HU730-1, Dimensiuni: 0602****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3820 0602
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 mm/min
Strat de acoperire	neacoperit
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RCGT 0602
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	N
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,5 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cuprins	260620 HU7310-1
Număr de bucăți	50
Numărul de schimbări / tășuri	2

Fișă de date

Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2 mm
Toleranță	G
Categorie	HU730-1
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3820 0602