

Garant**Plăcuță amovibilă DNMG degroșare 30 bucăți, HB7120-1, Referință: 150608****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2930 150608
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 mm/min
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de așchiere $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm
Cuprins	250862 HB7120-1
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de așchiere $a_{p \text{ max}}$	3,75 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7120-1

Fișă de date

Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	VG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2930 150608