

**Mahr****SET DE etriere digitale IP67 cu tijă de adâncime dreptunghiulară, domeniu de măsurare 150 mm, Număr de șublere: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	404102 3
GTIN	
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic. Sistem de măsurare inductiv, rezistent la apă. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie.

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie cod 081560 ref. CR2032 per șubler. 3x șubler cod 412733 ref. 150.

**Descriere tehnică**

Standard	ISO 13385
Calibrarea	A1
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference Lock System
Număr de baterii incluse	3

## Fișă de date

Lungimea ciocului	40 mm
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Citire	0,01 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Tijă adâncime existentă	da
Citire	0,0005 inch
Citire comutabilă	mm / inch
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal
USP1	Șubler digital, IP67 cu indicator de adâncime pătrat, interval de măsurare 150 mm, citire 0,01 mm

### Produse potrivite

No Shop URL available for: 404102 3